


Guia d'utilització de l'expositor de semicercle

Característiques tècniques:

- Estructura metàl·lica desplegable de 2'3 m d'alçada
- Barres de fixació
- Recipient de trasllat amb rodes de 1,20 metres d'alçada i 60 cm d'amplada (totes les peces es troben dins aquest recipient)



Muntatge:

- Obrir del tot el conjunt corresponent a l'estructura metàl·lica desplegable.
- L'estructura metàl·lica s'ha de desplegar entre dues persones com a mínim, i en cap cas és necessari forçar les barres metàl·liques.
- Incorporar les barres de fixació verticals, de tal manera que l'estructura desplegable es mantingui oberta i estable.

Utilització:

- Cal assegurar que els materials que es volen exposar permeten mantenir l'equilibri de l'expositor. En cas que els materials exposats pesessin massa caldrà col·locar contrapesos per fixar l'estructura!

Desmuntatge:

- S'haurà de fer el procés a la inversa, també amb un mínim de dues persones.
- Tant l'estructura metàl·lica com les barres de fixació es desaran dins el recipient de plàstic.

Tots els desperfectes que se'n derivin durant l'ús del material seran responsabilitat de l'entitat.